

静電誘導式ガンスプレー

SHS[®] e-Spray イースプレー



噴霧作業の効率化を実現



オフィス

(デスク周り・清掃用具など)



スポーツジム

(フィットネス機器・休憩室など)




交通機関

(駅舎・車両・荷物棚・手すりなど)

工場・物流施設、クリニック・診療所、児童館・保育施設、介護施設、美容室 などにもご使用頂けます

■ 静電誘導式ガンスプレーの仕組み



■ e-Spray の特徴


- スイッチ 1 つで静電誘導式に早変わり



- 噴射方向だけでなく、対象物の裏面や隙間等、隅々に噴霧剤がいきわたります



- 約1.5mの広範囲噴霧により効率の良い作業が実現できます



■ e-Spray 仕様

噴霧方式	静電誘導式スプレー
本体素材	抗菌樹脂製
ノズル径 (噴霧液滴径)	0.3mm (50μm)
噴霧量	75 cc/分
噴霧時間	13 分
タンク容量	1.0 L
バッテリー	18 V/2 Ah

- 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
- アルコール類の噴霧は、お止めください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・福岡 092(883)7000
札幌 011(521)5271・仙台 022(223)6868
広島 082(232)2333・高松 087(834)2738

<https://www.rinrei.co.jp/>

■ 作業性をより高めるラインアップ



稼働時間	4 時間
充電時間	1.5 時間
L * W * H	417 * 90 * 280 mm
本体質量	1.3 kg
バッテリー質量	0.4 kg
総質量 (満水時)	2.7 kg
騒音値	70 dB

- 噴霧剤につきましては、各メーカーの希釈と安全に関する指示に従ってください。
- ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。